

技術データシート
コンバージョンレンズ
製品番号: 50117781
KL-M04

目次

- 仕様書
- 寸法図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります


仕様書

機能	
機能	光スポット合焦
光学的仕様	
光スポットサイズ [センサ距離で]	0.7 mm
焦点距離	10 mm
機械的仕様	
正味重量	4 g
取り付けの種類	ネジ止め可

分類	
関税分類番号	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50117755	KFX-ETA-420	プラスチック・ライ トガイド ボタン	使用分野: 精確な物体検出 ビーム射出口: 前面に ファイバーコア: ファイバーコア 外径: 1.25 mm ファイバー長: 2,000 mm ファイバクラッドの素材: PE 敷設: スタンダード
	50117756	KFX-ETC-420	プラスチック・ライ トガイド ボタン	使用分野: 一般的なアプリケーション ビーム射出口: 前面に ファイバーコア: マルチファイバコア, 同軸ファイバ配列 外径: 1.25 mm ファイバー長: 2,000 mm ファイバクラッドの素材: PE 敷設: スタンダード
	50117757	KFX-ETD-420	プラスチック・ライ トガイド ボタン	使用分野: 精確な物体検出 ビーム射出口: 前面に ファイバーコア: ファイバーコア 外径: 1.25 mm ファイバー長: 2,000 mm ファイバクラッドの素材: PE 敷設: スタンダード

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。