

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50111227

KB M12A-8P-USB-3000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

애플리케이션	내화학성
인터페이스에 적합함	USB

전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	30V AC/DC

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2	
연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 2.0 기본형 A

케이블 특성	
와이어 개수	4 개수
덮개 색상	회색
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	5 mm
케이블 길이	3,000 mm
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2

연결부 종류	USB
플러그 유형	USB 2.0 기본형 A