

技術データシート

信号タワー

製品番号: 50149107

TL305-ROGBW-M12



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	TL 305
含む	1x M30 ナット
	1x ゴムフラットシーリング
シグナリングタイプ	光学的

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, DC
消費電流、最大	185 mA
入力	
デジタルスイッチ出力数	5 個数

スイッチ入力

種類	デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小	24 V
低スイッチ電圧、最大	0 V
電圧の種類	DC

デジタルスイッチ入力 1

割り当て	コネクタ 1、ピン 1
機能	端子制御による発光色 (緑)

デジタルスイッチ入力 2

割り当て	コネクタ 1、ピン 2
機能	端子制御による発光色 (オレンジ)

デジタルスイッチ入力 3

割り当て	コネクタ 1、ピン 4
機能	端子制御による発光色 (白)

デジタルスイッチ入力 4

割り当て	コネクタ 1、ピン 5
機能	端子制御による発光色 (青)

デジタルスイッチ入力 5

割り当て	コネクタ 1、ピン 6
機能	端子制御による発光色 (赤)

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	50.6 mm x 259 mm
ネジ寸	M30 x 1.5 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルマイト
発光面素材	ポリカーボネートプラスチック
正味重量	350 g
筐体色	グレー
光源の種類	LED/24V
ドームモジュール	5個組立済み
信号画像	連続光
放射角	360°
モジュールの順序 (昇順)	白、青、緑、オレンジ、赤

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	0 ... 50 °C

認証

保護等級	IP 65
保護等級	III
認可	UL

分類

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1


機能	信号入力
	端子制御による発光色
	電力供給

コネクタの種類

ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 -極
コーティング	A コード

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1

機能	信号入力
	端子制御による発光色
	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8 -極
コーディング	A コード

電氣的接続

ピン	ピン配列	心線色
1	LED緑	白
2	LED オレンジ	茶色
3	n.c.	緑
4	LED 白	黄
5	LED 青	グレー
6	LED 赤	ピンク
7	GND	青
8	n.c.	赤



アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8-極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

取り付け

	製品番号	名称	製品	説明
	50149110	TL305-AC.EP.100	信号タワー部	外形: シリンダー状 直径: 35 mm モデル: 延長チューブ 取り付け、設備側: ネジ止め可
	50149111	TL305-AC.MB1	信号タワー部	外形: L形 モデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: ネジ止め可
	50149109	TL305-AC.MF.65	信号タワー部	外形: シリンダー状 直径: 98 mm モデル: 取り付け足部 取り付け、設備側: ネジ止め可

注意



❖ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。