

## 技術データシート

## クランプ

製品番号: 50111497

MC 008K

### 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

## 仕様書

### 基本仕様

適している	M8-外形センサ センサ シリーズ 208
-------	--------------------------

### 機械の仕様

内径	8 mm
プラスチック固定部の化学名	ポリアミド ( PA66 )
取り付け部のモデル	ホルダークランプ
取り付けの種類、設備側	通路設置
取り付けの種類、デバイス側	クランプ可
取り付け部の種類	固定
取り付け部の素材	プラスチック

### 周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 80 °C
----------	-------------

### 分類

関税分類番号	39174000
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

