

기술 데이터 시트

신호 타워 요소

품목 번호: 50143950

A7-MP1-100-M12

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	A7
-----	----

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨

기술 데이터

디자인	원주형
치수(Ø x 길이)	70 mm x 146 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	138 g
하우징 색상	흑색
고정 부품 모델	수평 설치
고정 방식, 시스템 측	나사 조립식/수평
모듈 홀더	한쪽
앤드 캡 개수	1 개수

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-10 ... 60 °C
------------	---------------

인증


보호 등급	IP 66, 보호 등급이 동일한 하우징에 장착된 경우에만
인증	CE CSA

분류

HS 번호	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371234
eCl@ss 8.0	27371234
eCl@ss 9.0	27371234
eCl@ss 10.0	27371234
eCl@ss 11.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨

핀	핀 지정	와이어 색상
1	형광색: 흰색	흰색
2	n.c.	갈색
3	형광색: 녹색	녹색
4	형광색: 노란색 / 주황색	황색
5	GND	회색
6	n.c.	분홍
7	VCC/형광색: 청색	청색
8	VCC/형광색: 적색	적색



참고

⚠ 용도에 맞게 사용해야 합니다!

⚠ 이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
 반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.



액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50135127	KD S-M12-8A-P1-020	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
	50135133	KD S-M12-8W-P1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 굴절형, 암, A-코딩됨, 8 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

액세서리

고정 기술 - 고정 받침대

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50142896	A7-MW2	신호 타워 요소	디자인: L자형 모델: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 축: 통로 마운팅으로
	50143660	A7-MW2.5	신호 타워 요소	디자인: L자형 모델: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 축: 통로 마운팅으로

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50135462	A7-V1-BZ1-M	신호 타워 요소	신호화: 청각적 소비 전류, 최대: 70 mA 디자인: 원통형 직경: 70 mm 고정: 바요넷 시스템 파라미터 세팅: DIP 스위치, 225 포텐시오메타 주변 온도: -10 ... 60 °C 보호 등급: IP 66 키: 연속 또는 펄스 톤 음압: 100 dB 톤 개수: 8 개수
	50138151	A7-V1-BZ2-S	신호 타워 요소	신호화: 청각적 소비 전류, 최대: 30 mA 디자인: 원통형 직경: 70 mm 고정: 바요넷 시스템 파라미터 세팅: 225 포텐시오메타 주변 온도: -10 ... 60 °C 보호 등급: IP 66 키: 연속 톤 부저 음압: 105 dB 톤 개수: 1 개수
	50135457	A7-V1-DS-R-T	신호 타워 요소	신호화: 광학 방식 소비 전류, 최대: 50 mA 디자인: 원통형 직경: 70 mm 고정: 바요넷 시스템 광원: LED/24V 신호 이미지: 지속 점등 반구형 렌즈 색상: 적색 빔 각도: 360° 주변 온도: -10 ... 60 °C 보호 등급: IP 66

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.