

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50143386

KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-050

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions



Figure pouvant varier



# Caractéristiques techniques

## Données de base

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Application           | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
| Adapté pour interface | CANopen                             |
|                       | DeviceNet                           |

## Données électriques

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Données de puissance      |                 |
| Tension de fonctionnement | 60 V CA/CC max. |

## Connexion

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Connexion 1          |                 |
| Type de connexion    | Connecteur rond |
| Taille du filetage   | M12             |
| Type                 | Prise mâle      |
| Nombre de pôles      | 5 pôles         |
| Codage               | Codage A        |
| Modèle               | Coudé           |
| Connecteur rond, LED | Non             |

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Connexion 2        |                                                                         |
| Type de connexion  | Connecteur rond                                                         |
| Taille du filetage | M12                                                                     |
| Type               | Prise femelle                                                           |
| Nombre de pôles    | 5 pôles                                                                 |
| Codage             | Codage A                                                                |
| Modèle             | Coudé                                                                   |
| Verrouillage       | Fixation vissée, laiton nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés du câble                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de brins                                     | 4 pièce(s)                                                                                                                                                                                                      |
| Section des brins                                   | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                                        |
| AWG                                                 | 24                                                                                                                                                                                                              |
| Couleur de la gaine                                 | Violet                                                                                                                                                                                                          |
| Blindé                                              | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Sans silicone                                       | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Modèle de câble                                     | Câble de liaison                                                                                                                                                                                                |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 7 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Longueur de câble                                   | 5.000 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Matériau de gaine                                   | PUR                                                                                                                                                                                                             |
| Isolation des brins                                 | PE                                                                                                                                                                                                              |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Vitesse d'avance                                    | 3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²                                                                                                                  |
| Propriétés de la gaine extérieure                   | Sans CFC, sans cadmium, sans silicone, sans halogène et sans plomb, mat, à faible adhérence, résistant à l'abrasion, facilement usinable par machines                                                           |
| Résistance de la gaine extérieure                   | Résistance à l'hydrolyse et aux microbes, bonne résistance aux produits chimiques, à l'huile et à l'essence selon VDE 0472 Partie 803 Test B, ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2 |

## Données mécaniques

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Ouverture de clé                           | 13 mm                              |
| Poids net                                  | 282 g                              |
| Flexions répétées                          | 5.000.000 pièce(s)                 |
| Rayon de courbure pour pose flexible, min. | Au moins 10 x le diamètre du câble |
| Rayon de courbure pour pose fixe, min.     | Au moins 5 x le diamètre du câble  |

## Commande et affichage

## Caractéristiques ambiantes

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement, pose flexible | -30 ... 70 °C |
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe     | -40 ... 80 °C |

## Certifications

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Indice de protection | IP 65   |
|                      | IP 67   |
| Homologations        | c UL US |

## Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Raccordement électrique

Connexion 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Type de connexion    | Connecteur rond |
| Taille du filetage   | M12             |
| Type                 | Prise mâle      |
| Nombre de pôles      | 5 pôles         |
| Codage               | Codage A        |
| Modèle               | Coudé           |
| Connecteur rond, LED | Non             |

Connexion 2

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Type de connexion  | Connecteur rond                                                         |
| Taille du filetage | M12                                                                     |
| Type               | Prise femelle                                                           |
| Nombre de pôles    | 5 pôles                                                                 |
| Codage             | Codage A                                                                |
| Modèle             | Coudé                                                                   |
| Verrouillage       | Fixation vissée, laiton nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |

Schémas de connexions

