

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50130898

KDS U-M8-3A-M8-3A-V1-006

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

| | |
|----------|-------|
| アプリケーション | 化学的条件 |
|----------|-------|

コネクタ

コネクタ 1

| | |
|-----------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 3-極 |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |

コネクタ 2

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 3-極 |
| モデル | 軸方向 |

伝導特性

| | |
|------------|---|
| 心線数 | 3 個数 |
| 心線断面 | 0.25 mm ² |
| AWG | 24 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | いいえ |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル直径 (外) | 4.4 mm |
| ケーブル長 | 600 mm |
| シースの素材 | PVC |
| 心線の絶縁 | PVC |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| シースの特徴 | フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易 |
| シースの強度 | UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性 |

機械の仕様

| | |
|-------------|--------------|
| レンチサイズ | 9 mm |
| 正味重量 | 22 g |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |

操作と表示

周囲データ

| | |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時、非固定 | -5 ... 80 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -30 ... 80 °C |

認証

| | |
|----------|---------|
| 保護等級 | IP 65 |
| | IP 67 |
| 認可 | c UL US |
| ULファイル番号 | E366145 |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1

| | |
|-----------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 3-極 |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |

コネクタ 2

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 3-極 |
| モデル | 軸方向 |

回線図

配線パターン

