

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50130759

KDS U-M12-4A-M12-4W-P1-020

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
|------------|----------------------------|

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M12           |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 4 -polig      |
| Codering           | A-gecodeerd   |
| Uitvoering         | axiaal        |
| Ronde stekker, LED | Nee           |

#### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | gebogen       |

#### Kabeleigenschappen

|                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aders                      | 4 St.                                                                                                                                                                                         |
| Aderdoorsnede                     | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                          |
| AWG                               | 22                                                                                                                                                                                            |
| Kleur mantel                      | zwart                                                                                                                                                                                         |
| Afgeschermd                       | Nee                                                                                                                                                                                           |
| Siliconenvrij                     | Ja                                                                                                                                                                                            |
| Kabeluitvoering                   | Verbindingskabel                                                                                                                                                                              |
| Kabeldiameter (uitwendig)         | 4,7 mm                                                                                                                                                                                        |
| Kabellengte                       | 2.000 mm                                                                                                                                                                                      |
| Materiaal mantel                  | PUR                                                                                                                                                                                           |
| Aderisolatie                      | PP                                                                                                                                                                                            |
| Verplaatsingssnelheid             | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Geschikt voor kabelrupsen         | Ja                                                                                                                                                                                            |
| Eigenschappen van de buitenmantel | CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar                                                                               |
| Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Torsiegeschiktheid                | ± 180° / m (max. 2 miljoen cycli bij 35 cycli / min)                                                                                                                                          |

### Mechanische gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sleutelwijdte                     | 13 mm                   |
| Nettogewicht                      | 103 g                   |
| Buigcycli                         | 5.000.000 St.           |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min.     | min. 5 x kabeldiameter  |

### Bediening en display

### Omgevingsgegevens

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel | -25 ... 80 °C gelegd |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast     | -40 ... 80 °C gelegd |

### Certificeringen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Beschermingsgraad | IP 67   |
|                   | IP 65   |
| Goedkeuringen     | c UL US |
| UL-file-nummer    | E366145 |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M12           |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 4 -polig      |
| Codering           | A-gecodeerd   |
| Uitvoering         | axiaal        |
| Ronde stekker, LED | Nee           |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | gebogen       |

Bedradingsschema's

Bedradingsschema

