

## Technisch gegevensblad Veiligheidsvergrendeling

Art.-nr.: 63000600

L100-P3C3-M20-SLM24

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	L100
-------	------

### Functies

Functies	Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens EN ISO 13849-1
	Hulpontgrenzeling
	Inschakelstroomreductie, instelbaar
	Mechanische vergrendeling (veerkracht)
	Vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens ISO 14119
Werkingsprincipe	Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld bij gedeactiveerde elektromagneet

### Karakteristieke waarden

Gebruiksduur $T_M$	20 Jaren, EN ISO 13849-1
$B10_d$	4.000.000 Aantal cycli

### Elektrische gegevens

Gebruikscategorie bij DC 13	Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15	Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting actor	1NC
Contactuitrusting magneet	1NC + 1NO
Contactopening	krachtsluitend, gedwongen
Magneetbedrijfsspanning	24 V DC, -10 ... 25 %
Kortsluitbeveiliging magneet	0,5 A, 24 V, type gG, IEC 60269-1
Kortsluitbeveiliging veiligheidscircuit	500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1

### Prestatiegegevens

Nominale isolatiespanning	400 V AC, 500 V DC
Conventionele thermische stroom, max.	10 A

### Ingangen

#### Schakelingen

Teach-ingang voor bedieningselement	Nee
-------------------------------------	-----

### Tijdgedrag

Inschakelduur	100 %
---------------	-------

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aantal kabelinvoeren	3 St.

#### Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	8 -polig

#### Kabeleigenschappen

Aansluitdoorsneden	1 x 0,34 mm <sup>2</sup> tot en met 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , ader
--------------------	--

### Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Materiaal elektrisch contact	Zilverlegering
Nettogewicht	374 g
Kleur behuizing	Rood
	zwart
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
Type kabelinvoer	M20 x 1,5
Schakelaartype	Vergrendelingsinrichting met vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe	Kruipcontact
Naderingsbedieningsrichting	1 x boven
	4 x zijkant (90°)
Naderingssnelheid	0,001 ... 0,5 m/s
Houdtype	Veerkracht
Houd-bediening	Veer
Houdkracht, max.	1.100 N
Mechanische levensduur	800.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1
Bedieningsfrequentie, max.	600 per uur, IEC 60947-5-1
Bedieningselement, extern	Serie AC-AHxx, recht, gebogen, verend, instelbaar
Uittrekkkracht, bedieningselement ontgrendeld	30 N
Terugslagtolerantie	4,5 mm

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 60 °C
Vervuilinggraad	3, EN 60947-1

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
Goedkeuringen	c UL US
	IMQ

### Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593

# Elektrische aansluiting

## Aansluiting 1

<b>Functie</b>	Contactaansluiting
	Spanningsvoorziening
<b>Type aansluiting</b>	Klem
<b>Type klem</b>	Schroefklem
<b>Aantal polen</b>	8 -polig

## Klem

## Toewijzing

11	NC(1) magneet
12	NC(1) magneet
21	NC(2) actuator
22	NC(2) actuator
33	NO(1) magneet
34	NO(1) magneet
A1	+24 V / 0 V
A2	0 V / +24 V