

Teknik veri sayfası

Ön lens

Ürün no.: 50117781

KL-M04

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

İşlevler

İşlevler	Işık spotu odaklaması
----------	-----------------------

Optik veriler

Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]	0,7 mm
Odak mesafesi	10 mm

Mekanik bilgiler



Net ağırlık	4 g
Montaj braket türü	vidalanabilir

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50117755	KFX-ETA-420	Plastik fiber optik sensörü	Uygulama alanı: Hassas nesne tespiti Işın demeti çıkışı: önde Lif çekirdeği: Tek lifli çekirdek Dış çap: 1,25 mm Lif uzunluğu: 2.000 mm Malzeme lif kılıfı: PE Döşeme: standart
	50117756	KFX-ETC-420	Plastik fiber optik sensörü	Uygulama alanı: Genel uygulamalar Işın demeti çıkışı: önde Lif çekirdeği: Çoklu lif çekirdek, Koaksiyel lif sırası Dış çap: 1,25 mm Lif uzunluğu: 2.000 mm Malzeme lif kılıfı: PE Döşeme: standart
	50117757	KFX-ETD-420	Plastik fiber optik sensörü	Uygulama alanı: Hassas nesne tespiti Işın demeti çıkışı: önde Lif çekirdeği: Tek lifli çekirdek Dış çap: 1,25 mm Lif uzunluğu: 2.000 mm Malzeme lif kılıfı: PE Döşeme: standart

Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.