

技术数据表

带偏振光片镜反射型光电传感器

配件编号: 50137460

PRK15/NX-M12



内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 反射器和反射仪
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

基础数据

系列	15
工作原理	反射原理

光学数据

检测距离	保证的检测范围
检测距离	0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限	典型检测范围
检测范围极限	0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源	LED, 红色
波长	640 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)

电气数据

保护电路	反极性保护 短路保护
------	---------------

性能数据

供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U_B
开路电流	0 ... 20 mA

输出

数字开关量输出数	1 光束
----------	------

开关量输出

电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低: $\leq 2.5V$ 高: $\geq (U_B - 2.5V)$

开关量输出1

配置	连接1, 引脚4
开关元件	晶体管, NPN
开关原理	暗通

时序

开关频率	500 Hz
响应时间	1 ms
延时	300 ms

连接

连接1

功能	供电电源 信号输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	ABS
镜头盖材料	塑料
净重	15 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	通孔安装 通过可选安装设备

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 光束

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 60 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C

认证


防护等级	IP 67
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输出
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码


引脚 引脚分配

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	OUT 1




图示

功能储备类型




x 读取区域间距 [mm]
 y 功能储备
 A TKS 100x100
 B TKS 40x60
 C TKS 20x40

响应动作类型 (TKS100x100)




x 间距 [m]
 y 偏移 [mm]








操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 常亮	准备就绪
2	黄色, 常亮	光路通光
	黄色, 闪烁	光路通光, 无功能储备

反射器和反射仪

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50117583	MTKS 50x50.1	0.05 ... 5 m 0.05 ... 6 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 1.2 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂

反射器和反射仪

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50110192	REF 6-A-50x50	0.08 ... 3.5 m 0.05 ... 4 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 0.3 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘
	50003192	TK 100x100	0.05 ... 8 m 0.05 ... 10 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴
	50022816	TKS 100X100	0.05 ... 8 m 0.05 ... 10 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50081283	TKS 20X40	0.05 ... 2.5 m 0.05 ... 3 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50040820	TKS 40X60	0.05 ... 4 m 0.05 ... 5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂

产品型号描述

产品名称: AAA15d.EE/ ff-HH

AAA15	功能原理 / 设计 HT15: 带背景抑制的反射光电传感器 PRK15: 带偏振滤波器的反射光栅 LS15: 对射光电传感器 (发送) LE15: 对射光电传感器 (接收)
d	光类型 取消: 红光 I: 红外光
EE	装备 1: 扫描范围可调节 D: 收缩包装膜覆盖物体探测
ff	控制输出端 / 功能 2: NPN 晶体管输出端, 亮通 N: NPN 晶体管输出端, 暗通 4: PNP 晶体管输出端, 亮通 P: PNP 晶体管输出端, 暗通 X: 引脚未用

产品型号描述

HH	<p>电气连接</p> <p>取消: 电缆, 标准长度 2000 mm, 3 芯</p> <p>M8: M8 圆连接器, 4 针 (插头)</p> <p>200-M12: 电缆, 长度 200mm, 带 M12 圆连接器, 4 针, 直形 (插头)</p> <p>M12: M12 圆连接器, 4 针 (插头)</p>
----	---

注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

说明



遵守设备的使用规定!



本产品并非安全传感器, 无法用于人员保护。
只能由专业人员将本产品投入运行。
请仅根据正确用途使用本产品。

更多信息

光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时


配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, L形, 插座, A-编码, 4 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

配件

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50040269	BT 25	安装设备	安装设备设计: 直角形 L形 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属

紧固系统 - 固定杆


	配件编号	名称	配件	说明
	50117259	BTP 200M-D12	安装系统	安装设备设计: 防护罩 设备侧固定件: 适于12mm杆 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可夹紧, 可调, 旋转, 360 材料: 金属
	50117255	BTU 200M-D12	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺柱 安装设备类型: 可夹紧, 可调, 旋转, 360 材料: 金属

标准反射器

	配件编号	名称	配件	说明
	50081283	TKS 20X40	反光板	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50040820	TKS 40X60	反光板	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂

配件

标准应用反射膜

	配件编号	名称	配件	说明
	50108300	REF 4-A-50x50	反光胶贴	设计: 矩形 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。