

技術データシート

プラグ

製品番号: 50144523

D S-M12-5W-M

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	60 V DC
定格消費電力	4,000 mA
コネクタ	
コネクタ数	1 個数
シールド	はい
コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
伝導特性	
コネクタ断面	0.14 ~ 0.75 mm ²
AWG	26 ... 18

機械的仕様

レンチサイズ	18 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	化学ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト
最大ケーブル通路	6 ... 8 mm


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

ピン ピン配列

1	V+
2	信号1
3	V-
4	信号2
5	FE



周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 85 °C
汚染度	3, EN 60947-1

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635