

Technisches Datenblatt

Anschlusssteil

Art.-Nr.: 50030836

MA 31 110

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie	MA 31
-------	-------

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz
-------------------	---------------------

Leistungsdaten

Versorgungsspannung U_B	18 ... 36 V, DC
---------------------------	-----------------

Schnittstelle

Art	RS 232, RS 485
-----	----------------

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
----------	-------------------------------------------------------------------

Art des Anschlusses	Klemme
---------------------	--------

Polzahl	25 -polig
---------	-----------

Anschluss 2

Funktion	Serviceschnittstelle
----------	----------------------

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
---------	---------

Abmessung (B x H x L)	120 mm x 55 mm x 180 mm
-----------------------	-------------------------

Werkstoff Gehäuse	Metall
-------------------	--------

Nettogewicht	640 g
--------------	-------

Farbe Gehäuse	rot, RAL 3000
---------------	---------------

Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
---------------------	-----------------------

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
-----------------	-----

Anzahl der LED	6 St.
----------------	-------

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 50 °C
-----------------------------	-------------

Umgebungstemperatur Lagerung	-20 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 ... 90 %
-------------------------------------------------	------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 65
-----------	-------

Klassifikation

Zolltarifnummer	84733080
-----------------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27069190
-------------	----------

ECLASS 11.0	27069090
-------------	----------

ECLASS 12.0	27069090
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät
----------	-------------------------------------------------------------------

Art des Anschlusses	Klemme
---------------------	--------

Kabelverschraubung	PG9
--------------------	-----

Polzahl	25 -polig
---------	-----------

Klemme

Belegung

1	RxD
2	TXD
3	CTS
4	RTS
5	Res.
6	GND
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
12	n.c.
13	n.c.
14	n.c.
15	n.c.
16	n.c.
17	V_IN
18	V_IN
19	GNDIN
20	GNDIN
21	PE
22	n.c.
23	RS 485 A
24	RS 485 B
25	RS 485 GND
26	
27	

Anschluss 2

Funktion	Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig

Pin	Pinbelegung
1	n.c.
2	RxD Service
3	TXD Service
4	n.c.
5	RS 232 GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	BUS OK
	grün, blinkend	Busfehler
2	grün, blinkend	Datenübertragung aktiv
	Aus	Keine.
3	grün, Dauerlicht	Betriebsbereitschaft
	grün, blinkend	Gerät OK, Initialisierungsphase
4	gelb, blinkend	Keine.
	gelb, Dauerlicht	Gerätefehler
5	rot, Dauerlicht	Trigger
	Aus	Keine.
6	grün, blinkend	Schaltausgang/Schaltzustand
	Aus	Keine.