

## Fiche technique

### Bande à codes à barres

Art. n°: 50144188  
BCB G30 H25 L200

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Code d'article



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
-------------	--

### Données mécaniques

Dimensions (H x L)	25 mm x 200.000 mm
Taille du quadrillage	30 mm
Propriétés mécaniques	Antirayures
	Partiellement résistant aux produits chimiques
	Résistant aux UV
	Résistant à l'essuyage
	Résistant à l'humidité
Colle	Colle acrylate
Puissance adhésive	0,1 mm
Procédé de fabrication	Photocomposition
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h)	Gazole
	Heptane
	Huile de transformateur
	White-spirit
Durcissement	72 h

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 120 °C
Température de traitement	0 ... 45 °C
Température de traitement recommandée	10 ... 25 °C
Résistance	Brouillard salin (150 h/5 %)
	Humidité
	Lumière UV
Résistance thermique	-40 ... 120 °C
Nature du sol	Lisse
	Propre
	Sans gras
	Sec

### Classification

Numéro de tarif douanier	39269097
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Code d'article

Désignation d'article : **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

**BCB** Bande à codes à barres

<b>BCB</b>	<b>Série</b> BCB : bande à codes à barres
<b>AAA</b>	<b>Grille / quadrillage</b> G30 : 30 mm G40 : 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Hauteur de bande / hauteur spéciale</b> H25 : hauteur 25 mm H47 : hauteur 47 mm SH1 : hauteur spéciale individuelle entre 20 - 32 mm SH2 : hauteur spéciale individuelle entre 33 - 47 mm SH3 : hauteur spéciale individuelle entre 48 - 70 mm SH4 : hauteur spéciale individuelle entre 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Longueur de bande / longueur spéciale</b> Lxxx : longueur de la bande en mm SL : longueur spéciale
<b>DDDD</b>	<b>Options</b> TWIN : deux bandes imprimées identiques MVS : Measurement Value Switch (couleur rouge) MV0 : Measurement Value Zero (couleur jaune) ML : étiquette à marque RW : Reverse Winding (sens d'enroulement changé, la plus petite valeur de la position se trouve à l'intérieur sur le noyau d'enroulement) RK : Repair Kit (bande de réparation)

## Code d'article

**BCB**

**Bande à codes à barres**

**E**

**Modèle spécifique au client**

A : contenu du code ML = couleur rouge AA1  
B : contenu du code ML = couleur rouge BB1  
C : contenu du code ML = couleur rouge CC1  
D : contenu du code ML = couleur rouge DD1  
E : contenu du code ML = couleur rouge EE1  
F : contenu du code ML = couleur rouge FF1  
G : contenu du code ML = couleur rouge CC1

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse [www.leuze.com](http://www.leuze.com).