

## Scheda tecnica dati

### Nastro a codici a barre

Cod. art.: 50147197

BCT G40 H47 L100

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Idoneo per | Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i |
|------------|-----------------------------------------------------------|

Dati meccanici

|                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensione (H x L)                                                      | 47 mm x 100.000 mm                    |
| Dimensioni di reticolo                                                  | 40 mm                                 |
| Peso netto                                                              | 629 g                                 |
| Caratteristiche meccaniche                                              | Antigraffio                           |
|                                                                         | Indelebile                            |
|                                                                         | Parzialmente resistente ai raggi UV   |
|                                                                         | Resistente all'umidità                |
| Adesivo                                                                 | Colla acrilica                        |
|                                                                         | Forza dell'adesivo                    |
|                                                                         | 0,035 mm                              |
| Metodo di produzione                                                    | Stampa digitale                       |
| Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h) | Benzina solvente                      |
|                                                                         | Gasolio                               |
|                                                                         | Olio per trasformatori                |
| Indurimento                                                             | 24 h                                  |
| Protezione della superficie                                             | Laminato trasparente in polipropilene |

Dati ambientali

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento    | -29 ... 93 °C             |
| Temperatura di lavorazione             | 0 ... 45 °C               |
| Temperatura di lavorazione consigliata | 10 ... 25 °C              |
| Resistenza                             | Luce UV                   |
|                                        | Nebbia salina (150 h/5 %) |
|                                        | Umidità dell'aria         |
| Proprietà di base                      | Asciutto                  |
|                                        | Liscio                    |
|                                        | Pulito                    |
|                                        | Senza grasso              |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27280192 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280192 |
| ECLASS 12.0              | 27280192 |
| ECLASS 13.0              | 27280192 |
| ECLASS 14.0              | 27280192 |
| ECLASS 15.0              | 27280192 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |