

Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50137427

REF 6-S-20x40.P



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Technische Daten

Basisdaten

Einsatzbereich Pharma

Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Richtungsunabhängig	Nein
Tripelgröße	0,3 mm
Montagemaß Breite	20 mm
Montagemaß Höhe	60 mm
Montagemaß Dicke	6 mm
Reflexionsfläche Höhe	38 mm
Reflexionsfläche Breite	16 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PET
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	6 g
Art der Befestigung	schraubbar
Materialverträglichkeit	ECOLAB

Zertifizierungen

Schutzart IP 67

Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

