

技術データシート

接続部

製品番号: 50134931

MK 338

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	BCL 338i
	BPS 338i
インターフェイスに適合	EtherCAT

コネクタ

コネクタ数	4 個数
コネクタ 1	
機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	クランプ
コネクタ 2	
機能	サービスインターフェイス
コネクタの種類	クランプ
コネクタ 3	
機能	BUS OUT
	ホスト/BUS IN
コネクタの種類	クランプ
コネクタ 4	
機能	BUS OUT
	サービスインターフェイス
コネクタの種類	USB

機械の仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm
筐体の素材	プラスチック
	金属
正味重量	186 g
筐体色	赤

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

電気的接続

コネクタ 1

機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	M16
極数	5 - 極

クランプ

アサイメント

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

コネクタ 2

機能	サービスインターフェイス
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	M16
極数	5 - 極

クランプ

アサイメント

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

電氣的接続

コネクタ 3

機能	BUS OUT ホスト/BUS IN
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	M16
極数	5-極

クランプ

アサイメント

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

コネクタ 4

機能	BUS OUT サービスインターフェイス
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0ミニB

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯 黄、点滅	イーサネット データ転送中
2	緑、連続点灯 黄、点滅	イーサネット データ転送中