

技術データシート

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 547954

MSI-RM2B-01

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	MSI-RM2B
機能	
機能	電子セーフティ出力から無電位リレー接点への信号変換
リスタート	自動

パラメータ

可使時間 T_M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4まで (前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849
B10 _d DC1 (抵抗負荷) にて	10,000,000 サイクル数, (2 A, 24 V)
B10 _d AC1 (抵抗負荷) にて	1,300,000 サイクル数, (0.5 A, 230 V)
B10 _d DC13 (誘導負荷) にて	10,000,000 サイクル数, (2 A, 24 V)
B10 _d AC15 (誘導負荷) にて	1,300,000 サイクル数, (0.5 A, 230 V)
B10 _d 、わずかな負荷	1,860,000 サイクル数

電気的仕様

サプレッサ	上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ
電流バス当たりの連続電流、最大	3 A
電流バスごとの外部接点保護	5 A 速動、または3.15A タイムラグ
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大	50 Ω

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_B 24 V, DC, -20 ... 20 %

出力

セーフティ・スイッチ出力数 (OSSDs 2 個数)

セーフティ・スイッチ出力

種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC

セーフティ・スイッチ出力 1

スイッチエレメント リレー, メーク

セーフティ・スイッチ出力 2

スイッチエレメント リレー, メーク

応答時間

ONディレイ	20 ms
回帰遅延	10 ms

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ
極数	12-極
伝導特性	
コネクタ断面	0.2 ~ 2.5 mm ²

機械的仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	17.5 mm x 99 mm x 114.1 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PA 66
電気接点の素材	AgNi10 + 5mm Au
正味重量	120 g
筐体色	グレー
取り付けの種類	スナップイン設置
機械的寿命	10,000,000 作動サイクル

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 70 °C

認証

保護等級	IP 20
保護等級	II
認可	c UL US TÜV NRTL US

分類

関税分類番号	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449

電気的接続

コネクタ 1

機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	クランプ
クランプの種類	ネジ止めコネクタ
極数	12-極

電氣的接続

クランプ	アサイメント
22	リレー接点 2 IN、ブレーク
24	リレー接点 2 IN、メーク
11	リレー接点 1 OUT
Y1	フィードバックループ (EDM)
n.c.	n.c.
Y2	フィードバックループ (EDM)
A2	0 V
B1	センサ入力 チャンネル 1、24V
B3	センサ入力 チャンネル 2、24V
14	リレー接点 1 IN、メーク
21	リレー接点 2 OUT
12	リレー接点 1 IN、ブレーク

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	リレー K1 メーク
2	緑、連続点灯	リレー K2 メーク