

Hoja técnica

Botón de paro de emergencia

Código: 63000002

ESB200-4KR-C

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	ESB200
Tipo	Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850, EN 60947-5-5

Funciones

Funciones	Función de reinicio (por botón giratorio o llave) Introducción de orden de paro de emergencia dependiente de la posición Junta de rosca protegida
-----------	---

Parámetros

SIL	Hasta 3, IEC 61508
Performance Level (PL)	Hasta incl. e, EN ISO 13849-1
Duración de utilización T _M	20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría	Hasta 4 incl. (según el circuito), EN ISO 13849
B10 _d	600.000 Cantidad de ciclos
Vida útil contacto	20.000.000 Ciclos de conmut.

Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra cortocircuito
Categoría de utilización en CC 13	Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15	Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos	2NC + 1NO
Apertura del contacto	De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito	500 V, 10 A, tipo gG/gL, IEC 60269-1

Datos de potencia

Tensión asignada de aislamiento	600 V CA/CC
Corriente térmica convencional, máx.	10 A

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Número de entradas de cables	5 Unidad(es)

Conexión 1

Función	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	6 polos

Propiedades de cable

Secciones de conexión	1 x 0,5 mm ² hasta 2 x 2,5 mm ² , cordón
-----------------------	--

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	80 mm x 101,8 mm x 72 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Material contacto eléctrico	Aleación de plata
Peso neto	240 g
Color de carcasa	Amarillo, RAL 1023 Negro
Tipo de fijación	Fijación pasante Sujeción en la pared
Tipo de entrada de cable	M16 x 1,5
Posición de montaje	Libre
Tipo de interruptor	Unidad de control de paro de emergencia, EN ISO 13850
Principio de conmutación	Contacto rodante
Vida útil mecánica	300.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1 Ciclos de conmut.
Frecuencia de accionamiento, máx.	3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Tipo de accionamiento	Botón de paro de emergencia, rojo
Fuerza de accionamiento del pulsador	25 N
Material del sensor	Plástico

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento	3, EN 60947-1

Certificaciones

Índice de protección	IP 67 IP 69K
Certificaciones	c UL US

Clasificación

Número de arancel	85369095
ECLASS 5.1.4	27270690
ECLASS 8.0	27371244
ECLASS 9.0	27371244
ECLASS 10.0	27371244
ECLASS 11.0	27371244
ECLASS 12.0	27371244
ECLASS 13.0	27371244
ECLASS 14.0	27371244
ETIM 5.0	EC002034
ETIM 6.0	EC002034
ETIM 7.0	EC002034
ETIM 8.0	EC002034
ETIM 9.0	EC002034

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	6 polos

Conexión eléctrica

Borne	Asignación
1	NC(1)
2	NC(1)
3	NC(2)
4	NC(2)
5	NO(1)
6	NO(1)