

Scheda tecnica dati Modulo di sicurezza

Cod. art.: 547950

MSI-SR4B-01

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MSI-SR4B
-------	----------

Funzioni

Funzioni	Avvio/riavvio automatico Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Controllo contattori (EDM) Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Riavvio	Automatico Manuale

Grandezze caratteristiche

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	73 anni, EN ISO 13849-1
PFH _D	2,1E-08 per ora
PFH _D , nop = 4800	0,0000000014 per ora
PFH _D , nop = 28800	0,0000000045 per ora
PFH _D , nop = 86400	0,000000015 per ora
Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849
Categoria stop	0, IEC/EN 60204-1
B10 _d con DC13 (carico induttivo)	1.000.000 numero di cicli
B10 _d con AC15 (carico induttivo)	1.400.000 numero di cicli

Dati elettrici

Circuito di protezione	Fusibile sull'uscita di commutazione, a monte
Corrente continua per percorso della corrente, max.	3 A
Corrente di ingresso max.	100 mA
Protezione esterna per circuito di alimentazione	200 mA ritardato
Resistenza ammissibile linea d'ingresso, max.	30 Ω

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U _B	24 V, CA/CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, nota supplementare	Senza carico esterno
Potenza assorbita, max.	3 W

Uscite

Numero uscite di sicurezza (OSSD)	3 pezzo(i)
-----------------------------------	------------

Uscite di sicurezza

Tipo	Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione	CA/CC

Uscita di sicurezza 1

Elemento di commutazione	Relè, Contatto N.A.
--------------------------	---------------------

Uscita di sicurezza 2

Elemento di commutazione	Relè, Contatto N.A.
--------------------------	---------------------

Uscita di sicurezza 3

Elemento di commutazione	Relè, Contatto N.A.
--------------------------	---------------------

Comportamento temporale

Tempo di risposta	10 ms
Ritardo di chiusura, avvio automatico	300 ms
Ritardo di chiusura, avvio manuale	30 ms
Ritardo alla diseccitazione	10 ms
Accettazione dell'impulso di test max.	1 ms
Finestra temporale per monitoraggio della sequenza di segnali	20 ms

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite
Numero di poli	16 poli

Proprietà del cavo

Sezioni di collegamento	Da 0,2 a 2,5 mm ²
-------------------------	------------------------------

Dati meccanici

Dimensioni (L x P x H)	22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	PA 66
Materiale del contatto elettrico	Lega d'argento
Peso netto	170 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio
Tipo di fissaggio	Fissaggio a scatto
Durata meccanica	10.000.000 cicli di azionamento

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	4 pezzo(i)

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-25 ... 70 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 20 (morsetti) IP 40 (alloggiamento)
Classe di protezione	II
Omologazioni	c UL US TÜV Süd

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento	Morsetto
Tipo di morsetto	Morsetto a vite
Numero di poli	16 poli

Morsetto

Assegnazione

13	Contatto relè 1 IN
23	Contatto relè 2 IN
33	Contatto relè 3 IN
41	Contatto di segnalazione IN
A1	+24 V
S35	Ingresso Restart
S33	Alimentazione sensore, contatti 24V OUT
S22	Ingresso sensore
S12	Ingresso sensore
A2	0 V
S34	Uscita Restart Automatic
S31	Ingresso sensore
14	Contatto relè 1 OUT
24	Contatto relè 2 OUT
34	Contatto relè 3 OUT
42	Contatto di segnalazione IN

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Tensione di alimentazione ON
2	Verde, costantemente acceso	Relè K1 eccitato
3	Verde, costantemente acceso	Relè K2 eccitato
4	Giallo, luce permanente	Blocco di riavvio bloccato