

Folha de dados técnicos

Relé de segurança

N.º do art.: 547950

MSI-SR4B-01

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Operação e indicação



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Série	MSI-SR4B
-------	----------

Funções

Funções	Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento do contator (EDM)
Rearme	Automático Manualmente

Parâmetros característicos

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	73 anos, EN ISO 13849-1
PFH _D	2,1E-08 por hora
PFH _D , nop = 4800	0,000000014 por hora
PFH _D , nop = 28800	0,000000045 por hora
PFH _D , nop = 86400	0,00000015 por hora
Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849
Categoria STOP	0, IEC/EN 60204-1
B10 _d com DC13 (carga indutiva)	1.000.000 quantidade de ciclos
B10 _d com AC15 (carga indutiva)	1.400.000 quantidade de ciclos

Dados elétricos

Proteção do circuito	Fusível na saída de chaveamento, a montante
Corrente permanente por circuito de corrente, máx.	3 A
Corrente de entrada, máx.	100 mA
Fusível externo para circuito de alimentação	200 mA de ação lenta
Resistência de linha de entrada admissível, máx.	30 Ω

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U _B	24 V, CA/CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, nota complementar	Sem carga externa
Consumo, máx.	3 W

Saídas

Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD)	3 Unid.
---	---------

Saídas de chaveamento de segurança

Tipo	Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão	CA/CC

Saída de chaveamento de segurança 1

Elemento de chaveamento	Relé, Contato NA
-------------------------	------------------

Saída de chaveamento de segurança 2

Elemento de chaveamento	Relé, Contato NA
-------------------------	------------------

Saída de chaveamento de segurança 3

Elemento de chaveamento	Relé, Contato NA
-------------------------	------------------

Comportamento temporal

Tempo de resposta	10 ms
Retardo na energização, partida automática	300 ms
Retardo na energização, partida manual	30 ms
Retardo na desenergização	10 ms
Aceitação de pulsos de teste, máx.	1 ms
Janela de tempo para monitoramento da sequência de sinais	20 ms

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne parafusável
Número de polos	16 polos

Características dos cabos

Seções transversais de conexão	0,2 a 2,5 mm ²
--------------------------------	---------------------------

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	PA 66
Material de contato elétrico	Liga de prata
Peso líquido	170 g
Cor da carcaça	Cinza
Tipo de fixação	Fixação rápida
Vida útil mecânica	10.000.000 ciclos de atuação

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	4 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-25 ... 70 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça)
Classe de proteção	II
Certificações	c UL US TÜV Süd

Classificação

Número da pauta aduaneira	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449

Ligação elétrica

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne parafusável
Número de polos	16 polos

Borne

Ocupação

13	Contato de relé 1 IN
23	Contato de relé 2 IN
33	Contato de relé 3 IN
41	Contato de sinalização IN
A1	+24 V
S35	Restart, entrada
S33	Alimentação do sensor, contatos 24V OUT
S22	Entrada de sensor
S12	Entrada de sensor
A2	0 V
S34	Restart Automatic, saída
S31	Entrada de sensor
14	Contato de relé 1 OUT
24	Contato de relé 2 OUT
34	Contato de relé 3 OUT
42	Contato de sinalização IN

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Tensão de alimentação LIG
2	Verde, luz contínua	Relé K1 energizado
3	Verde, luz contínua	Relé K2 energizado
4	Amarelo, luz contínua	Intertravamento de rearme bloqueado