

## Fiche technique

### Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Art. n°: 50140126

HT22/2

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Remarques



Figure pouvant varier

# Caractéristiques techniques

## Données de base

Série	22
Principe de fonctionnement	Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application	Détection de petites pièces

## Données optiques

Erreur noir/blanc	< 3 % jusqu'à 30 mm
Portée de fonctionnement	0,005 ... 0,03 m (portée garantie)
Source lumineuse	LED, Rouge
Longueur d'onde	630 nm
Forme du signal d'émission	Pulsé

## Données électriques

Protection E/S	Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les surtensions
----------------	--

## Données de puissance

Tension d'alimentation $U_N$	11 ... 26 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Consommation, max.	30 mA
Ondulation résiduelle	10 %, d' $U_N$

## Sorties

Nombre de sorties de commutation numériques	1 pièce(s)
---	------------

## Sorties de commutation

Type	Sortie de commutation numérique
Type de tension	CC
Courant de commutation, max.	50 mA

## Sortie de commutation 1

Organe de commutation	Transistor, NPN
Principe de commutation	Commutation claire

## Données temps de réaction

Temps de réaction	0,5 ms
Temps d'initialisation	100 ms

## Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
----------------------	------------

## Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension Signal OUT
Type de connexion	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Couleur de câble	Noir
Nombre de brins	3 brins
Section des brins	0,08 mm <sup>2</sup>

## Données mécaniques

Dimensions (L x H x L)	16,2 mm x 30 mm x 6,8 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	PC-PBT
Matériau de la fenêtre optique	Plastique
Couleur du boîtier	Noir

## Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	2 pièce(s)

## Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 55 °C
Température ambiante, stockage	-25 ... 75 °C

## Certifications


Indice de protection	IP 67
Normes de référence	CEI 60947-5-2

## Classification

Numéro de tarif douanier	85365019
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ECLASS 13.0	27270903
ECLASS 14.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC001821
ETIM 9.0	EC001821

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Signal OUT
Longueur de câble	Câble
Matériel de gaine	2.000 mm
Couleur de câble	PVC
Nombre de brins	Noir
Section des brins	3 brins
	0,08 mm <sup>2</sup>

### Couleur de brin

### Affectation des brins

Brun	V+
Noir	OUT
Bleu	GND

## Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente	État prêt au fonctionnement
2	Lumière orange permanente	Objet détecté

## Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
2	Orange clignotante	Surintensité de courant

## Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.</li> <li>↳ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.</li> <li>↳ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.</li> </ul>