

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50104132

MTKS 30x50.1

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane mechaniczne

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Konstrukcja                               | prostokątny                         |
| Wielkość przełącznika trójbiegunowego     | 1,2 mm                              |
| Szerokość wymiaru montażowego             | 34 mm                               |
| Wysokość wymiaru montażowego              | 75 mm                               |
| Grubość wymiaru montażowego               | 7 mm                                |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej         | 44 mm                               |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej        | 27 mm                               |
| Materiał reflektora                       | Tworzywo sztuczne                   |
| Materiał nośnika                          | Tworzywo sztuczne                   |
| Zmiana polaryzacji                        | Tak                                 |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA8N                              |
| Struktura powierzchni aktywnej            | Mikrotriple                         |
| Masa netto                                | 10 g                                |
| Rodzaj mocowania                          | Mocowanie przelotowe<br>przyklejany |

Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 67 |
|-----------------|-------|

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279203 |
| ECLASS 8.0          | 27279203 |
| ECLASS 9.0          | 27273601 |
| ECLASS 10.0         | 27273601 |
| ECLASS 11.0         | 27273601 |
| ECLASS 12.0         | 27273601 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |

Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 65 °C |
|-------------------------------------|---------------|

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

