

Scheda tecnica dati


Cavo di collegamento

Cod. art.: 50130891

KD U-M8-3W-V1-050-DP

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio 24 V CC $\pm 25\%$

Collegamento

Collegamento 1

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | female |
| Materiale corpo dell'impugnatura | PUR |
| Numero di poli | 3 poli |
| Modello | Angolare |
| Connettore circolare, LED | Sì |
| Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |

Collegamento 2

Tipo di collegamento A cablare

Proprietà del cavo

| | |
|--------------------------------------|--|
| Numero di conduttori | 3 pezzo(i) |
| Sezione del conduttore | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Colore della guaina | Nero |
| Schermato | No |
| Senza silicone | Sì |
| Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno) | 4,4 mm |
| Lunghezza cavo | 5.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Isolamento del conduttore | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |
| Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina |
| Resistenza della guaina esterna | Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

Dati meccanici

| | |
|---|-----------------------------|
| Apertura della chiave | 9 mm |
| Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
| Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |

Comando e visualizzazione

Numero di LED 1 pezzo(i)

Dati ambientali

| | |
|--|---------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -5 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -30 ... 80 °C |

Certificazioni

| | |
|---------------------|---------|
| Grado di protezione | IP 67 |
| | IP 65 |
| Omologazioni | c UL US |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |

Collegamento elettrico


Collegamento 1

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Tipo | female |
| Materiale corpo dell'impugnatura | PUR |
| Numero di poli | 3 poli |
| Modello | Angolare |
| Connettore circolare, LED | Sì |
| Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |

Pin

| | |
|---|---------|
| 1 | Marrone |
| 3 | Blu |
| 4 | Nero |

Colore del conduttore



Collegamento elettrico

Collegamento 2

Tipo di collegamento

A cablare

Schemi elettrici

Schema di cablaggio

