

## Technisches Datenblatt Basisstation

Art.-Nr.: 50155849

Base-H IT 2105i



Abbildung kann abweichen

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Hinweise



Technische Daten

Basisdaten

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Art          | Basisstation                       |
| Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1991i |

Elektrische Daten

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Leistungsdaten                     |                   |
| Versorgungsspannung U <sub>B</sub> | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Technologie                        | Ladekontakte      |

Schnittstelle

|     |        |
|-----|--------|
| Art | PS/2   |
|     | RS 232 |
|     | USB    |

Anschluss

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Anzahl Anschlüsse    | 3 St.    |
| Bluetooth-Reichweite | Klasse 1 |
| Bluetooth-Version    | 4.2      |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Anschluss 1         |                             |
| Funktion            | Datenschnittstelle          |
|                     | Konfigurationsschnittstelle |
|                     | Spannungsversorgung         |
| Art des Anschlusses | RJ41                        |
| Anschluss 2         |                             |
| Funktion            | Spannungsversorgung         |
| Art des Anschlusses | Klinkenbuchse               |
| Anschluss 3         |                             |
| Art des Anschlusses | Bluetooth                   |

Mechanische Daten

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Abmessung (B x H x L) | 102 mm x 80 mm x 250 mm |
| Gehäuse Kunststoff    | UL 94-V0                |
| Nettogewicht          | 373 g                   |

Umgebungsdaten

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb  | -20 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Fallhöhe                     | 1 m           |
| Messungen bezogen auf        | Betonboden    |

Zertifizierungen

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 65 |
|-----------|-------|

Klassifikation


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4    | 27289200 |
| ECLASS 8.0      | 27289290 |
| ECLASS 9.0      | 27289290 |
| ECLASS 10.0     | 27280192 |
| ECLASS 11.0     | 27280192 |
| ECLASS 12.0     | 27280105 |
| ECLASS 13.0     | 27280105 |
| ECLASS 14.0     | 27280105 |
| ECLASS 15.0     | 27280105 |
| ECLASS 16.0     | 27280105 |
| ETIM 5.0        | EC002498 |
| ETIM 6.0        | EC002997 |
| ETIM 7.0        | EC003015 |
| ETIM 8.0        | EC003015 |
| ETIM 9.0        | EC003015 |
| ETIM 10.0       | EC003015 |
| UNSPSC 26.08    | 43211701 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Funktion            | Datenschnittstelle          |
|                     | Konfigurationsschnittstelle |
|                     | Spannungsversorgung         |
| Art des Anschlusses | RJ41                        |

| Pin | Pinbelegung              |
|-----|--------------------------|
| 1   | Schirm                   |
| 2   | Cable ID                 |
| 3   | GND                      |
| 4   | TxD RS 232 / n.c. USB    |
| 5   | RxD RS 232 / n.c. USB    |
| 6   | CTS RS 232 / n.c. USB    |
| 7   | +5 V DC                  |
| 8   | RTS RS 232 / n.c. USB    |
| 9   | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10  | n.c. RS 232 / Data - USB |



## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 2

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Funktion            | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klinkenbuchse       |
| Durchmesser         | 5,4                 |
| Polzahl             | 2 -polig            |

### Anschluss 3

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Funktion            | Datenschnittstelle          |
|                     | Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Bluetooth                   |

## Bedienung und Anzeige

| LED | Anzeige          | Bedeutung              |
|-----|------------------|------------------------|
| 1   | rot, 1x blinkend | Datenübertragung aktiv |
|     | rot, Dauerlicht  | Betriebsbereitschaft   |
| 2   | grün, blinkend   | Ladevorgang aktiv      |
|     | grün, Dauerlicht | Akku geladen           |

## Hinweise

|  <b>Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.</li> <li>⌘ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.</li> <li>⌘ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.</li> </ul> |