

Scheda tecnica dati

Cassetta di derivazione

Cod. art.: 50130608
MD 7XXP-11-82IO5-13



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Comando e visualizzazione
- Accessori



Dati tecnici

Dati elettrici

Ingressi

Elemento di commutazione PNP

Dati di potenza

Corrente totale 10 A

Dati di ingresso logica

Tensione nominale di ingresso U_N 24 V CC

Collegamento

Collegamento master

Tipo di collegamento Connettore circolare
Funzione Collegamento al comando
Grandezza della filettatura M23
Numero di poli 19 poli
Codifica Codifica A
Tipo male

Collegamenti cassetta di derivazione

Numero di collegamenti 8 pezzo(i)
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Tipo female
Materiale Plastica
Materiale della guarnizione O-ring TPU
Materiale dei contatti Dorato
Corrente di funzionamento per contatto 4 A

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 190 g
Coppia di serraggio viti 1 N·m

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 70 °C, In funzione del cavo collegato

Certificazioni

Grado di protezione IP 67
IP 65
Omologazioni c UL US


Classificazione

Voce tariffaria doganale 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ECLASS 16.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585

Collegamento elettrico

Pin Assegnazione dei pin


1	Slot 8 /contatto 4
2	Slot 6 /contatto 4
3	Slot 4 /contatto 4
4	Slot 2 /contatto 2
5	Slot 2 /contatto 4
6	Slot 1-8 / contatto 3
7	Slot 1 /contatto 2
8	Slot 3 /contatto 2
9	Slot 5 /contatto 2
10	Slot 7 /contatto 2
11	Slot 7 /contatto 4
12	Slot 1-8 / contatto 5
13	Slot 6 /contatto 2




Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
14	Slot 4 /contatto 2
15	Slot 1 /contatto 4
16	Slot 3 /contatto 4
17	Slot 5 /contatto 4
18	Slot 8 /contatto 2
19	Slot 1-8 / contatto 1

Pin	Assegnazione dei pin
1	+
2	Segnale 2 (NC)
3	-
4	Segnale 1 (NO)
5	PE



Schemi elettrici



Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Tensione di esercizio presente
2	Giallo, luce permanente	Segnale 1
3	Bianco, luce permanente	Segnale 2

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Accessori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134480	CAP M12K-Set	Cappuccio di collegamento	Tipo: Cappuccio di chiusura per slot liberi Grandezza della filettatura: M12 Materiale: Plastica

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.