

## 技術データシート

### 接続回線

製品番号: 50114697

KB DN/CAN-5000 SA

#### 目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



# 仕様書

## 基本仕様

インターフェイスに適合	CANopen DeviceNet
-------------	----------------------

## コネクタ

### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

### 伝導特性

心線数	5 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	7 mm
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m/s <sup>2</sup> の加速

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

# 電気的接続


## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

## ピン

## 心線色

1	ドレイン線
2	赤
3	黒色
4	白
5	青



## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

## 回線図

### 配線パターン

