

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50109506

TKS 30x50.UV

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
A seconda della direzione	No
Dimensioni triple	3 mm
Misura di montaggio, altezza	35 mm
Misura di montaggio, spessore	7 mm
Superficie riflettente, altezza	27 mm
Superficie riflettente, larghezza	44 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Rivestimento	Protezione UV
Peso netto	11 g
Tipo di fissaggio	Adesivo Fissaggio passante

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 120 °C

### Certificazioni

Grado di protezione IP 67

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551