

## 技術データシート

## ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50118620

CML730i-T10-1440.A-M12

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

|          |                |
|----------|----------------|
| 基本仕様     |                |
| シリーズ     | 730            |
| 動作原理     | 1方向原理          |
| デバイス種類   | トランスミッタ        |
| 含む       | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 物体測定           |
|          | 透明な物体の検出       |

|       |            |
|-------|------------|
| 特別モデル |            |
| 特別モデル | クロスビームスキャン |
|       | 対角ビーム走査    |
|       | 平行ビーム走査    |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 光学的仕様        |               |
| 動作範囲         | 0.3 ... 9.5 m |
| 動作範囲         | 保証検出範囲        |
| 動作範囲、透明なメディア | 0.3 ... 3.5 m |
| 限界動作範囲       | 0.2 ... 12 m  |
| 限界動作範囲       | 一般的な検出範囲      |
| 計測領域長        | 1,440 mm      |
| ビーム本数        | 144 個数        |
| ビーム間隔        | 10 mm         |
| 光源           | LED, 赤外線      |
| 波長           | 940 nm        |

|         |       |
|---------|-------|
| 測定データ   |       |
| 最小検出体直径 | 20 mm |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 電氣的仕様               |                                                    |
| サプレッサ               | 極性逆付防止                                             |
|                     | 短絡保護                                               |
|                     | 過渡保護                                               |
| パフォーマンスデータ          |                                                    |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC                                    |
| リップル                | 0 ... 15 %, U <sub>B</sub> から                      |
| 無負荷電流               | 0 ... 350 mA, 指定された値は全体パッケージを示し、レーザバ周りの送信機からなりません。 |

|         |         |
|---------|---------|
| 応答時間    |         |
| スタンバイ遅延 | 450 ms  |
| サイクルタイム | 1.64 ms |

|        |      |
|--------|------|
| コネクタ   |      |
| コネクタ数  | 1 個数 |
| コネクタ出口 | 軸方向  |

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタ 1  |          |
| 機能      | レーザバとの接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ    |
| ネジ寸     | M12      |
| タイプ     | オス       |
| 素材      | 金属       |
| 極数      | 5 -極     |
| コーディング  | A コード    |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 機械の仕様              |                            |
| 外形                 | 角型                         |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 29 mm x 35.4 mm x 1,515 mm |
| 筐体の素材              | 金属                         |
| 筐体 金属              | アルミ                        |
| レンズカバーの素材          | プラスチック                     |
| 正味重量               | 1,550 g                    |
| 筐体色                | 銀                          |
| 取り付けの種類            | オプションの取り付け部を介して溝に取付け       |

|       |      |
|-------|------|
| 操作と表示 |      |
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 1 個数 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲データ    |               |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |

|      |               |
|------|---------------|
| 認証   |               |
| 保護等級 | IP 65         |
| 保護等級 | III           |
| 認可   | c UL US       |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ECLASS 15.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



- |   |               |   |              |
|---|---------------|---|--------------|
| A | ビーム間隔 10 mm   | L | 形状長さ 1448 mm |
| B | 計測領域長 1440 mm | T | トランスミッタ      |
| F | ネジM6          | R | レシーバ         |
| G | 取り付けナット       | Y | 5 mm         |



電氣的接続

コネクタ 1

|         |          |
|---------|----------|
| 機能      | レシーバとの接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ    |
| ネジ寸     | M12      |
| タイプ     | オス       |
| 素材      | 金属       |
| 極数      | 5 -極     |
| コーディング  | A コード    |

ピン      ピン配列

|   |            |
|---|------------|
| 1 | FE/SHIELD  |
| 2 | V+         |
| 3 | GND        |
| 4 | RS 485 Tx+ |
| 5 | RS 485 Tx- |



操作と表示

| LED | ディスプレイ                     | 意味                                    |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 緑、連続点灯<br>オフ<br>緑、測定タクトで点滅 | 空走<br>レシーバとの通信なし/トリガで待機<br>表示された測定周波数 |

適したレシーバ

|  | 製品番号     | 名称                        | 製品          | 説明                                                                            |
|--|----------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50118701 | CML730i-R10-1440.A/CN-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.3 ... 9.5 m<br>インターフェイス: CANopen<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極       |
|  | 50118876 | CML730i-R10-1440.A/CV-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.3 ... 9.5 m<br>アナログ出力: 2 個数, 電圧, 電流<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極    |
|  | 50123316 | CML730i-R10-1440.A/D3-M12 | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.3 ... 9.5 m<br>インターフェイス: RS 485 Modbus<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |
|  | 50118782 | CML730i-R10-1440.A/L-M12  | ライトカーテンレシーバ | 動作範囲: 0.3 ... 9.5 m<br>インターフェイス: IO-リンク<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極        |

## 適したレシーバ

| 製品番号                                                                              | 名称       | 製品                        | 説明                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50123150 | CML730i-R10-1440.A/PB-M12 | ライトカーテンレシーバ<br>動作範囲: 0.3 ... 9.5 m<br>インターフェイス: PROFIBUS DP<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極 |
|                                                                                   | 50131756 | CML730i-R10-1440.A/PN-M12 | ライトカーテンレシーバ<br>動作範囲: 0.3 ... 9.5 m<br>インターフェイス: PROFINET<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極    |

## 製品キー

製品名: CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCCCDD-EEEEFF

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CML  | 動作原理<br>測定ライトカーテン                                                                                                   |
| 7XXi | シリーズ<br>720i: キュービック・シリーズ 720i<br>730i: キュービック・シリーズ 730i                                                            |
| Y    | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ                                                                                     |
| ZZ   | ビーム間隔<br>05: 5 mm<br>10: 10 mm<br>20: 20 mm<br>40: 40 mm                                                            |
| AAAA | 測定領域長[mm]ビーム間隔に依存                                                                                                   |
| B    | 装備<br>A: コネクタ出口、軸方向<br>R: コネクタ出口、背面                                                                                 |
| CCC  | インターフェース<br>L: IO-リンク<br>/CN: CANopen<br>/PB: PROFIBUS<br>/PN: PROFINET<br>/CV: アナログ電流および電圧出力<br>/D3: RS 485 Modbus |
| DDD  | 特別装備<br>-PS: パワーセッティング                                                                                              |
| EEE  | 電氣的接続<br>M12: M12丸形コネクタ                                                                                             |
| FFF  | -EX: 防爆                                                                                                             |

### 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト[www.leuze.com](http://www.leuze.com)にあります。

## 注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

### ULアプリケーションの場合：



- ⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。
- ⚠ これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する（カテゴリ：CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7）を用いて使用してください。

## アクセサリ

### コネクタ関連・相互接続ケーブル

|                                                                                   | 製品番号     | 名称                          | 製品       | 説明                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: DeviceNet, CANopen<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 5 -極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |

### 取り付け技術-取り付けブラケット

|                                                                                    | 製品番号     | 名称             | 製品          | 説明                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142900 | BT 700M.5-2SET | 取り付けパーツ セット | 取り付け部のモデル: ブラケット取り付け<br>取り付け、設備側: 通路設置 T字型スロット<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可, ブラケット<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: スチール |
|  | 429393   | BT-2HF         | ブラケットセット    | 取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 360°回転可<br>素材: 金属, プラスチック                             |

## 設定デバイス

|                                                                                    | 製品番号     | 名称                        | 製品    | 説明                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------|--------------------------------------------|
|  | 50121098 | SET MD12-US2-IL1.1 + Zub. | 診断セット | インターフェイス: USB<br>コネクタ: 2 個数<br>保護等級: IP 20 |

## アクセサリ

## サービス

|                                                                                  | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981001 | CS10-S-110 | 初期導入サポート | 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。 |
|  | S981005 | CS10-T-110 | 製品トレーニング | 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。<br>条件: 交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。                            |

### 注意



🔗 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。