

## Fiche technique

### Support

Art. n°: 50111224

BT 59

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Adapté pour groupe de produits</b> | Lecteurs stationnaires de codes à barres            |
| <b>Adapté pour</b>                    | Capteurs de profil LxS                              |
|                                       | Lecteurs de codes à barres, série BCL 5xxi          |
|                                       | Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 4xxi |

### Données mécaniques

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Poids net</b>                           | 394 g              |
| <b>Type de fixation, côté installation</b> | Montage en rainure |
| <b>Type de fixation, côté appareil</b>     | Serrable           |
| <b>Matériau de la pièce de fixation</b>    | Métallique         |
| <b>Amortisseur de vibrations</b>           | Non                |

### Classification

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 73182900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

# Leuze

