

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50003191

TK 50x100

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Zależnie od kierunku	Nie
Wielkość przełącznika trójbiegowego	4 mm
Szerokość wymiaru montażowego	49,5 mm
Wysokość wymiaru montażowego	99 mm
Grubość wymiaru montażowego	9 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej	96 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	46 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Masa netto	32 g
Rodzaj mocowania	Tylna strona może zostać zaklejona

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

