

## Fiche technique

### Lot capteur de sécurité récepteur

Art. n°: 426308

MLD520-R2L-UDC-1000-S2

#### Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Émetteurs adaptés
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Lot comprenant

|                                                                                   | Nombre | Art. n°  | Désignation | Article                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66556100 | MLD520-R2L  | Récepteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité | Modèle spécial: Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser<br>Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)<br>Intervalle entre les faisceaux: 500 mm<br>Temps de réaction: 25 ms<br>Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 8 pôles |
|                                                                                   | 1      | 549856   | UDC-1000-S2 | Montant                                                    | Fonctions: Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux, Réglable, 3 directions<br>Hauteur de colonne sans pied: 1.000 mm                                                            |

## Caractéristiques techniques

## Données de base

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Série           | MLD-UDC   |
| Type d'appareil | Récepteur |

## Modèle spécial

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Modèle spécial | Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser |
|----------------|-------------------------------------------------|

## Fonctions

|                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions                                       | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner<br>Configuration par câblage<br>Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner |
| Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser | Oui                                                                                                                                |
| Témoin lumineux d'inhibition intégré            | Non                                                                                                                                |
| Témoin lumineux de statut intégré               | Non                                                                                                                                |

## Caractéristiques

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Type                               | 4, CEI/EN 61496           |
| SIL                                | 3, CEI 61508              |
| SILCL                              | 3, CEI/EN 62061           |
| Niveau de performance (PL)         | e, EN ISO 13849-1         |
| PFH <sub>D</sub>                   | 6,6E-09 par heure         |
| Durée d'utilisation T <sub>M</sub> | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie                          | 4, EN ISO 13849           |

## Données optiques

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Nombre de faisceaux            | 2 pièce(s) |
| Intervalle entre les faisceaux | 500 mm     |

## Données mécaniques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Poids net                    | 6.885 g  |
| Avec montant                 | Oui      |
| Hauteur de colonne sans pied | 1.000 mm |

## Certifications

## Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27272703 |
| ECLASS 8.0               | 27272703 |
| ECLASS 9.0               | 27272703 |
| ECLASS 10.0              | 27272703 |
| ECLASS 12.0              | 27272703 |
| ECLASS 13.0              | 27272703 |
| ECLASS 14.0              | 27272703 |
| ECLASS 15.0              | 27272703 |
| ECLASS 16.0              | 27272703 |
| ETIM 5.0                 | EC001832 |
| ETIM 6.0                 | EC001832 |
| ETIM 7.0                 | EC001832 |
| ETIM 8.0                 | EC001832 |
| ETIM 9.0                 | EC001832 |
| ETIM 10.0                | EC001832 |

## Émetteurs adaptés

|                                                                                   | Art. n° | Désignation            | Article                          | Description                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 426306  | MLD500-T2L-UDC-1000-S2 | Lot capteur de sécurité émetteur | Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée<br>Portée: 0,5 ... 50 m<br>Nombre de faisceaux: 2 pièce(s)<br>Intervalle entre les faisceaux: 500 mm |

## Accessoires

### Connectique - Câbles de raccordement

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. n°  | Désignation        | Article               | Description                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | Câble de raccordement | Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants<br>Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 8 pôles<br>Connecteur rond, LED: Non<br>Connexion 2: Extrémité libre<br>Blindé: Oui<br>Longueur de câble: 5.000 mm<br>Matériau de gaine: PUR |

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.