

Scheda tecnica dati

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Cod. art.: 50138102

KF-ETW-FU44-20

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Serie	KF
Principio di funzionamento	Principio di tasteggio
Campo di applicazione	Applicazioni generali

Dati ottici

Uscita del raggio di luce	Frontale
Nucleo della fibra	Nucleo di fibra semplice
Materiale nucleo delle fibre	Plastica
Diametro fibra attivo	0,5 mm
Portata con LV461	0 ... 16 mm
Portata con LV462	0 ... 28 mm
Portata con LV463	0 ... 48 mm
Portata con LV463.XV	0 ... 72 mm
Portata con LV463.XR	0 ... 85 mm
Portata con LV463I.XR	0 ... 130 mm

Dati di misura

Diametro minimo dell'oggetto	0,1 mm
------------------------------	--------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Diametro esterno	1 mm
Peso netto	16 g
Materiale della testa	Acciaio inox
Tipo	Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre	2.000 mm
Materiale guaina della fibra	PE
Fissaggio del tastatore	2 x Ø 2,1 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile)	R1
Posa	Alta flessibilità
Attenuazione con λ = 650 nm	210 dB/km

Dati ambientali


Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 70 °C
-------------------------------------	---------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



A Ø 0,5 mm anima in fibra sintetica x 2 pezzi

Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**


- ↳ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ↳ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ↳ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

Ulteriori informazioni

- Gli amplificatori per fibre ottiche LV461, LV462B e LV463, LV463.XV e LV463.XR sono prodotti adatti al funzionamento di questa fibra ottica.
- La portata massima è limitata dalla lunghezza della fibra ottica.
- Portata misurata su un oggetto bianco (remissione del 90%) con le seguenti impostazioni dell'amplificatore a fibre ottiche:
 - Tempo max di risposta
 - Amplificazione max
 - Soglia min. di commutazione

Accessori

Generalità

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50135984	KF-PT-SS-619	Alloggiamento di protezione	Tipo di articolo: Tubo di protezione per la protezione meccanica delle fibre ottiche in plastica Idoneo per: Fibre ottiche in plastica Diametro esterno: 4,6 mm Diametro interno: 3 mm Materiale: Acciaio inox
	50117785 **	KLC-4530	Attrezzo	Tipo: Utensile di taglio

** Contenuto nel volume di fornitura

Avviso



- ↳ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.