

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50027097

TKS 30X500

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelrastermaat	2,6 mm
Montagemaat breedte	35,1 mm
Montagemaat hoogte	505 mm
Montagemaat dikte	5,8 mm
Reflectievlak hoogte	500 mm
Reflectievlak breedte	30 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	61 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551