

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130595

MD 7XXP-11-48IO3-K050



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Wejścia

Element przełączający PNP

Parametry wydajnościowe

Prąd łączny 10 A

Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe U_N 24 V DC

Przylącze

Przylącze główne

Rodzaj przylącza Przewód

Funkcja Połączenie z układem sterowania

Długość przewodu 5.000 mm

Właściwości przewodu

Liczba żył 3 Piece(s)

Przekrój żyły 2 x 0,75 mm²

8 x 0,34 mm²

AWG 22

Kolor płaszcz szary

Ekranowane Nie

Bez silikonu Nie

Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)

Średnica przewodu (zewnątrzna) 8,6 mm

Długość przewodu 5.000 mm

Materiał płaszcz PUR

Izolacja żył PVC

Prędkość przesuwu maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s²

Przydatność łańcucha wlezonego Tak

Odporność płaszcz zewnętrzny odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy 4 Piece(s)

Rozmiar gwintu M8

Liczba pinów 3 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Typ female

Materiał Tworzywo sztuczne

Materiał uszczelki o-ring TPU

Materiał styków pozłacane

Prąd roboczy na każdy styk 2 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 35 mm x 96 mm

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Masa netto 502 g

Moment dokręcania śrub 0 N·m

Cykle zginania 2.000.000 Piece(s)

Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. 12 x średnica przewodu min.

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

IP 67

Dopuszczenia c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585


ETIM 7.0 EC002585

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1


Rodzaj przylącza	Przewód
Liczba żył	3 -wire

Kolor żyły

brązowy	+
niebieski	-
Biały	S1

Obsadzenie żył

Schemat elektryczny



Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnał 1
3	biały, światło ciągłe	Sygnał 2

Akcesoria

Technologia połączeniowa – adaptery

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	Adapter	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, female, 4 -pin Przyłącze 2: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, male, 3 -pin

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134479	CAP M8K-Set	Przykrywka przyłącza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M8 Materiał: Tworzywo sztuczne

Wskazówka

	Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.
--	---