

Technisch gegevensblad

Sensor-module

Art.-nr.: 520162

AC-SCM8U-BT-L

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
---------------	---

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Geen gegevens
Isolatie weerstand, min.	10.000.000.000 Ω
Stroombelasting, max.	1 A

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %
---------------------------------	------------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	6 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
	Verbinding met PLC
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Materiaal mantel	PUR
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Lokale ingang muting-sensor 1
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	X1
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 3

Functie	Lokale ingang muting-sensor 2
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	X2
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 4

Functie	Lokale ingang muting-sensor 3
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	X3
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 5

Functie	Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	X4
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 6

Functie	Lokale interface
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat	X5
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	22 mm x 28 mm x 235 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PA 6
Nettogewicht	370 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Montageplaat

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 80 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
	Verbinding met PLC
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	2 mm²
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd


Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	IO1
2	VIN1
3	IN3
4	IN4
5	OSSD1
6	OSSD2
7	VIN2
8	IN8




Aansluiting 2		X1
Functie	Lokale ingang muting-sensor 1	
Type aansluiting	Ronde stekker	
Schroefdraadmaat	M12	
Type	female	
Materiaal	Metaal	
Aantal polen	5 -polig	
Codering	A-gecodeerd	

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	IO1
3	0 V
4	IO1
5	IN8



Aansluiting 3		X2
Functie	Lokale ingang muting-sensor 2	
Type aansluiting	Ronde stekker	
Schroefdraadmaat	M12	
Type	female	
Materiaal	Metaal	
Aantal polen	5 -polig	
Codering	A-gecodeerd	

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	IN8
3	0 V
4	IN3
5	IO1



Aansluiting 4		X3
Functie	Lokale ingang muting-sensor 3	
Type aansluiting	Ronde stekker	
Schroefdraadmaat	M12	
Type	female	
Materiaal	Metaal	
Aantal polen	5 -polig	
Codering	A-gecodeerd	


Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	IN3
3	0 V
4	IN4
5	IO1



Aansluiting 5	X4
Functie	Lokale ingang muting-sensor 4
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing
1	+24 V
2	IN4
3	0 V
4	IN8
5	IO1



Aansluiting 6	X5
Functie	Lokale interface Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing
1	IO1
2	VIN1
3	IN3
4	IN4
5	OSSD1
6	OSSD2
7	VIN2
8	IN8

