

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50153687

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-010

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

| | |
|----|--------|
| 应用 | 耐油/润滑剂 |
|----|--------|

连接

连接1

| | |
|----------|-------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 规格 | 直形 |
| 圆接头, LED | 否 |

连接2

| | |
|------|-------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插头 |
| 引脚数 | 3 个引脚 |
| 规格 | 直形 |

电缆性质

| | |
|-----------|---|
| 导线数量 | 3 个 |
| 核心截面 | 0.25 mm ² |
| AWG | 24 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 有屏蔽 | 否 |
| 不含硅树脂 | 是 |
| 电缆设计 | 互连电缆 |
| 导线直径 (外部) | 4.1 mm |
| 电缆长度 | 1,000 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 芯线绝缘 | PP |
| 横移速度 | 水平 5 m 移动路径长度时最高 3m/s, 最大加速度为 10 m/s ² |
| 拖链适用性 | 是 |
| 外套的属性 | 无 FCKW, 无镉, 无硅树脂, 无卤素且无铅, 无光泽, 无粘连, 耐磨, 易机械加工 |
| 外套的耐性 | 不易水解且耐微生物侵蚀, 耐油、耐汽油和耐化学品能力极佳, 符合 VDE 0472, 第 803 部分测试 B, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| 抗扭曲适应性 | ± 180° / m (35 周期 / 分钟时最多 2 百万周期) |

机械参数

| | |
|-------------|--------------|
| 扳手开口宽度 | 9 mm |
| 净重 | 26.4 g |
| 弯曲循环 | 5,000,000 个 |
| 最小弯曲半径, 手持式 | 最小 10 x 导线直径 |
| 最小弯曲半径, 固定式 | 最小 5 x 导线直径 |

操作和显示

环境数据

| | |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 手持式 | -25 ... 80 °C |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -40 ... 80 °C |

认证

| | |
|---------|---------|
| 防护等级 | IP 65 |
| | IP 66K |
| | IP 67 |
| | IP 68 |
| 认证 | c UL US |
| UL 文件编号 | E366145 |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |

电气连接

连接1

| | |
|----------|-------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 规格 | 直形 |
| 圆接头, LED | 否 |

电气连接

连接2

| | |
|------|-------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插头 |
| 引脚数 | 3 个引脚 |
| 规格 | 直形 |

接线图

接线图

