

技術データシート

プラスチック・ライトガイド ボタン

製品番号: 50132817

KF-ETW-FU31-20

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	KF
動作原理	スキャン原理
使用分野	精密な物体検出

光学仕様

ビーム射出口	側面
ファイバーコア	マルチファイバコア
素材 ファイバーコア	プラスチック
作動中のファイバー直径	0.5 mm
LV461のレンジ	0 ... 16 mm
LV462のレンジ	0 ... 28 mm
LV463のレンジ	0 ... 48 mm
LV463.XVのレンジ	0 ... 72 mm
LV463.XRのレンジ	0 ... 85 mm
LV463I.XRのレンジ	0 ... 130 mm

測定データ

最小検出体直径	0.1 mm
---------	--------

機械仕様

外形	シリンダー状
外径	1.25 mm
正味重量	22 g
ヘッドの素材	金属
種類	プラスチック・ ライトガイド (KF)
ファイバー長	2,000 mm
ファイバクラッドの素材	PE
プローブの取り付け	Ø 3mm
最小曲げ半径 (動的)	R15
射出口スリーブ長	15 mm
光ファイバースリーブのISOネジ	いいえ
敷設	柔軟
λ= 650nmでの減衰	210 dB/km

周囲データ


周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



注意



目的になったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

- この光ファイバーの動作に適した製品は、光ファイバーアンプLV461、LV462BならびにLV463、LV463.XVおよびLV463.XRです。
- 最大検出範囲は、光ケーブルの長さによって制限されています。
- 白色物体（反射率90％）で測定した検出範囲。ライトコンダクター増幅器の以下の設定で：
 - 最大応答時間
 - 最大増幅
 - 最小スイッチ閾値

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50135984	KF-PT-SS-619	保護管体	製品の種類: プラスチック光ファイバを機械的保護するための保護チューブ 適している: プラスチック・ライトガイド 外径: 4.6 mm 内径: 3 mm 素材: ステンレス
	50117785 **	KLC-4530	工具	種類: 切断工具

** 同梱されています

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。