

## 技术数据表

## 反射器

配件编号: 50003188

TK 20x75

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

|             |         |
|-------------|---------|
| 机械参数        |         |
| 结构          | 矩形      |
| 三倍尺寸        | 2.6 mm  |
| 安装尺寸, 宽     | 20.2 mm |
| 安装尺寸, 高     | 76 mm   |
| 安装尺寸, 厚     | 6.5 mm  |
| 反射面高度       | 70 mm   |
| 反射面宽度       | 15 mm   |
| 反射板材料       | 塑料      |
| 基材的材料       | 塑料      |
| 极化变化        | 是       |
| 化学名称, 反射板材料 | PMMA8N  |
| 结构, 有效表面    | 三角      |
| 净重          | 8 g     |
| 紧固类型        | 背面可粘贴   |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 环境数据     |               |
| 环境温度, 工作 | -40 ... 65 °C |
| 认证       |               |
| 防护等级     | IP 67         |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

