

## Scheda tecnica dati Nastro a codici a barre

Cod. art.: 50144200

BCB G40 H25 L110

### Contenuto

- Dati tecnici
- Codice articoli



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i
------------	---

### Dati meccanici

Dimensione (H x L)	25 mm x 110.000 mm
Dimensioni di reticolo	40 mm
Peso netto	754 g
Caratteristiche meccaniche	Antigraffio
	Indelebile
	Resistente ai raggi UV
	Resistente all'umidità
	Resistenza condizionale a sostanze chimiche
Adesivo	Colla acrilica
Forza dell'adesivo	0,1 mm
Metodo di produzione	Stampa digitale
Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h)	Benzina solvente
	Eptano
	Gasolio
	Olio per trasformatori
Indurimento	72 h
Protezione della superficie	Poliestere, opaco

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 120 °C
Temperatura di lavorazione	0 ... 45 °C
Temperatura di lavorazione consigliata	10 ... 25 °C
Resistenza	Luce UV
	Nebbia salina (150 h/5 %)
	Umidità
Resistenza alla temperatura	-40 ... 120 °C
Proprietà di base	Asciutto
	Liscio
	Pulito
	Senza grasso

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## Codice articoli

Denominazione articolo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **Nastro a codici a barre**

<b>BCB</b>	<b>Serie</b> BCB: Nastro a codici a barre
<b>AAA</b>	<b>Griglia / dimensioni del reticolo</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Altezza del nastro / altezza speciale</b> H25: altezza 25 mm H47: altezza 47 mm SH1: altezza speciale individuale tra 20 - 32 mm SH2: altezza speciale individuale tra 33 - 47 mm SH3: altezza speciale individuale tra 48 - 70 mm SH4: altezza speciale individuale tra 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Lunghezza del nastro / lunghezza speciale</b> Lxxx: lunghezza del nastro in mm SL: lunghezza speciale
<b>DDDD</b>	<b>Opzioni</b> TWIN: due nastri stampati in modo identico MVS: Measurement Value Switch (colore rosso) MV0: Measurement Value Zero (colore giallo) ML: etichetta marca RW: Reverse Winding (verso di avvolgimento modificato, il valore di posizione più piccolo si trova all'interno sull'anima del rotolo) RK: Repair Kit (nastro di riparazione)

## Codice articoli

**BCB**

**Nastro a codici a barre**

**E**

**Modello specifico al cliente**

A: contenuto del codice ML = AA1 colore rosso  
B: contenuto del codice ML = BB1 colore rosso  
C: contenuto del codice ML = CC1 colore rosso  
D: contenuto del codice ML = DD1 colore rosso  
E: contenuto del codice ML = EE1 colore rosso  
F: contenuto del codice ML = FF1 colore rosso  
G: contenuto del codice ML = CC1 colore rosso

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo [www.leuze.com](http://www.leuze.com).