

Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50119330

BTU 900M-D14

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|---------------------------------------|--|
| Contenu | 2 rondelles de Ø 4,3 mm chacune |
| | 2 vis M4 x 20 |
| | 2 vis M4 x 25 |
| Adapté pour groupe de produits | Lecteurs stationnaires de codes à barres |
| Adapté pour | Capteurs de la série 46C |
| | Lecteurs de codes à barres, série BCL 92 |
| | Réflecteur (M)TKS 30x50 |
| | Réflecteur (M)TKS 40x60 |
| | Réflecteur TKS 50x50 |

Données mécaniques

| | |
|---|-------------------------------|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
| | Aluminium |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation par serrage sur tôle |
| | Pour barre ronde 14 mm |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Orientable |
| | Pivotant 360° |
| | Serrable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |

Classification

| | |
|---------------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |