

## 技術データシート

## ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50131637

CSL505-R50-2350-VB-M8

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

|          |         |
|----------|---------|
| 基本仕様     |         |
| シリーズ     | 505     |
| 動作原理     | 1方向原理   |
| デバイス種類   | レシーバ    |
| アプリケーション | 精確な物体検出 |

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 特別モデル |                                                    |
| 特別モデル | クロスビームスキャン<br>ティーチ入力<br>対角ビーム走査<br>平行ビーム走査<br>警告出力 |

|       |          |
|-------|----------|
| 光学的仕様 |          |
| 計測領域長 | 2,350 mm |
| ビーム本数 | 48 個数    |
| ビーム間隔 | 50 mm    |

|         |         |
|---------|---------|
| 測定データ   |         |
| 最小検出体直径 | 52.5 mm |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 電氣的仕様 |                        |
| サプレッサ | 極性逆付防止<br>短絡保護<br>誘導保護 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| パフォーマンスデータ          |                 |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC |

|             |      |
|-------------|------|
| 出力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |

|           |            |
|-----------|------------|
| スイッチ出力    |            |
| 種類        | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類     | DC         |
| スイッチ電流、最大 | 150 mA     |

|           |                |
|-----------|----------------|
| スイッチ出力 1  |                |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可   |

|           |                |
|-----------|----------------|
| スイッチ出力 2  |                |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可   |

|             |          |
|-------------|----------|
| 応答時間        |          |
| サイクルタイム     | 52 ms    |
| ビームあたりの応答時間 | 1,000 µs |

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ  |      |
| コネクタ数 | 1 個数 |

|         |                        |
|---------|------------------------|
| コネクタ 1  |                        |
| 機能      | ティーチ入力<br>信号出力<br>電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                  |
| ネジ寸     | M8                     |
| タイプ     | オス                     |
| 素材      | 金属                     |
| 極数      | 4 -極                   |
| コーディング  | A コード                  |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 機械の仕様              |                          |
| 外形                 | 角型                       |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 10 mm x 27 mm x 2,560 mm |
| 筐体の素材              | 金属                       |
| 筐体 金属              | アルミ                      |
| レンズカバーの素材          | プラスチック                   |
| 正味重量               | 1,675 g                  |
| 筐体色                | 銀                        |
| 取り付けの種類            | 通路設置                     |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 操作と表示        |                    |
| 表示の種類        | LED                |
| LEDの数        | 2 個数               |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア<br>ピン配列に関して |

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲データ    |               |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 65 °C |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 認証   |                        |
| 保護等級 | IP 65                  |
| 保護等級 | III                    |
| 適応基準 | EN 60947-5-2 ( ドイツ語版 ) |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ECLASS 15.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



取扱説明書の仕様書・寸法図の章にある正確な寸法を守ってください。

電気的接続

コネクタ 1

|         |        |
|---------|--------|
| 機能      | ティーチ入力 |
|         | 信号出力   |
|         | 電力供給   |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ  |
| ネジ寸     | M8     |
| タイプ     | オス     |
| 素材      | 金属     |
| 極数      | 4 -極   |
| コーディング  | A コード  |

ピン      ピン配列

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | V+                      |
| 2 | OUT 1 / Teach-in / 警告出力 |
| 3 | GND                     |
| 4 | OUT 2                   |

## 操作と表示

| 表示 LED 1 | 表示 LED 2 | 意味                  |
|----------|----------|---------------------|
| オフ       | オフ       | オフ                  |
| 赤、連続点灯   | 赤、連続点灯   | 動作可能状態              |
| 赤、連続点灯   | オフ       | 物体が検出されました          |
| 赤、点滅     | 赤、連続点灯   | 軽度のエラーがありながらも動作可能   |
| 赤、点滅     | オフ       | 軽度のエラーあり 物体が検出されました |
| 赤、倍に点滅   | オフ       | 設定エラー               |
| 赤、同相に点滅  | 赤、同相に点滅  | 重大なエラー A            |
| 赤、逆相に点滅  | 赤、逆相に点滅  | 重大なエラー B            |
| 赤、連続点灯   | 赤、倍に点滅   | ティーチイベントが成功しました     |

## 適したトランスミッタ

|                                                                                   | 製品番号     | 名称                    | 動作範囲<br>限界動作範囲 | 説明                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50131671 | CSL505-T50-2350-VB-M8 | 0.3 ... 5 m    | アプリケーション: 精確な物体検出<br>特別モデル: 対角ビーム走査, クロスビームスキャン, 平行ビーム走査<br>動作範囲: 0.3 ... 5 m<br>コネクタ: 丸形プラグ, M8, 4 -極 |

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                     | 製品番号     | 名称                | 製品   | 説明                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130856 | KD U-M8-4A-P1-050 | 接続回線 | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | 接続回線 | アプリケーション: 化学的条件<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PVC       |
|  | 50130869 | KD U-M8-4W-V1-020 | 接続回線 | アプリケーション: 化学的条件<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 4 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PVC       |

## 設定デバイス

|                                                                                    | 製品番号     | 名称               | 製品    | 説明                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------|--------------------------------------|
|  | 50132069 | CSL505-Interface | モジュール | 機能: 設定およびテストデバイス<br>コネクタ: D-sub コネクタ |

## アクセサリ

### 注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。