

Fiche technique

Connecteur

Art. n°: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	Ethernet
-----------------------	----------

Données électriques

Données de puissance

Catégorie de surtension	II
Courant de service assigné	500 mA

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Métallique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage X
Modèle	Axiale
Verrouillage	Fixation vissée

Connexion 2

Type de connexion	Borne guillotine
Nombre de pôles	8 pôles

Propriétés du câble

Section des brins	0,14 mm² ... 0,34 mm²
-------------------	-----------------------

Données mécaniques

Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Zinc moulé sous pression
Poids net	65 g
Passage du câble max.	5,5 ... 9 mm

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 85 °C
Degré d'encrassement	3

Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Métallique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage X
Modèle	Axiale
Verrouillage	Fixation vissée

Connexion 2

Type de connexion	Borne guillotine
Nombre de pôles	8 pôles