

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50136770

DTKS 30x50

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Diyagramlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: PRK5.R3

Optik veriler

İşletme bölgesi 0,1 ... 0,3 m

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yönden bağımsız	Hayır
Üçlü boyutu	2,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	34 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	75 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	7 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	42,5 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	25,9 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	13,5 g
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket yapıştırılabilir
Reflektör türü	Reflektör

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı IP 67

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Diyagramlar

Montaj notu

