

## 기술 데이터 시트

## 안전센서 세트 수신기

품목 번호: 426307

MLD530-R2LM-UDC-1000-S2

### 내용


- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 적합한 송신기
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	1	66565100	MLD530-R2LM	멀티 라이트빔 안전센서 수신기	특수 모델: 통합된 뮤팅 표시 램프, 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자, 통합된 상태 표시 램프 빔 개수: 2 개수 빔 간격: 500 mm 응답 시간: 50 ms 연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 8 핀
	1	549856	UDC-1000-S2	장치 컬럼	기능: 라이트 커튼 및 다중빔 광전 감지기의 설치 및 보호, 조정 가능, 3 방향 발받침대를 제외한 컬럼 높이: 1,000 mm

## 기술 데이터

### 기본 데이터

시리즈	MLD-UDC
장치 종류	수신기

### 특수 모델

특수 모델	레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 통합된 뮤팅 표시 램프
-------	-------------------------------------

### 기능

기능	두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터 뮤팅 이네이블 기능 뮤팅 타임아웃 연장 배선당 설정 부분 뮤팅 시간 제어 2센서 뮤팅 시동/재시동 인터록(RES), 선택 가능 시퀀스 제어식 2-센서-뮤팅 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자	예
통합된 뮤팅 표시 램프	예
통합된 상태 표시 램프	예

### 특성변수

유형	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6.6E-09 시간당
사용 시간 T <sub>M</sub>	20 년, EN ISO 13849-1
카테고리	4, EN ISO 13849

### 광학 데이터

빔 개수	2 개수
빔 간격	500 mm

### 기술 데이터


순중량	5,865 g
장치 컬럼 포함	예
발받침대를 제외한 컬럼 높이	1,000 mm

### 인증

### 분류


HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

## 적합한 송신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	426306	MLD500-T2L-UDC-1000-S2	안전 센서 세트 송신기	특수 모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치 감지 범위: 0.5 ... 50 m 빔 개수: 2 개수 빔 간격: 500 mm

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	연결 케이블	어플리케이션: 내구성/내운활성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

#### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.