

Fiche technique Étiquette à marque

Art. n°: 50106474

BCB G30 H47 ML A

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Code d'article



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Dimensions (H x L)	47 mm x 30 mm
Taille du quadrillage	30 mm
Codage	AA1
Poids net	425 g
Colle	Colle acrylate
Puissance adhésive	0,1 mm
Procédé de fabrication	Impression numérique
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h)	Gazole Huile de transformateur White-spirit
Durcissement	72 h
Revêtement protecteur	Polyester mat

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 120 °C
Température de traitement	0 ... 45 °C
Température de traitement recommandée	10 ... 25 °C
Résistance	Brouillard salin (150 h/5 %) Humidité Lumière UV
Nature du sol	Lisse Propre Sans gras Sec

Classification

Numéro de tarif douanier	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Code d'article

Désignation d'article : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB

Bande à codes à barres

BCB	Série BCB : bande à codes à barres
AAA	Grille / quadrillage G30 : 30 mm G40 : 40 mm
BBB	Hauteur de bande / hauteur spéciale H25 : hauteur 25 mm H47 : hauteur 47 mm SH1 : hauteur spéciale individuelle entre 20 - 32 mm SH2 : hauteur spéciale individuelle entre 33 - 47 mm SH3 : hauteur spéciale individuelle entre 48 - 70 mm SH4 : hauteur spéciale individuelle entre 71 - 140 mm
CCCC	Longueur de bande / longueur spéciale Lxxx : longueur de la bande en mm SL : longueur spéciale
DDDD	Options TWIN : deux bandes imprimées identiques MVS : Measurement Value Switch (couleur rouge) MV0 : Measurement Value Zero (couleur jaune) ML : étiquette à marque RW : Reverse Winding (sens d'enroulement changé, la plus petite valeur de la position se trouve à l'intérieur sur le noyau d'enroulement) RK : Repair Kit (bande de réparation)

Code d'article

BCB Bande à codes à barres

E	Modèle spécifique au client A : contenu du code ML = couleur rouge AA1 B : contenu du code ML = couleur rouge BB1 C : contenu du code ML = couleur rouge CC1 D : contenu du code ML = couleur rouge DD1 E : contenu du code ML = couleur rouge EE1 F : contenu du code ML = couleur rouge FF1 G : contenu du code ML = couleur rouge CC1
---	--

Remarque	
	Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse www.leuze.com.