

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50106957

TKS 40x60.P

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Domaine d'application Pharmaceutique

Données mécaniques

Forme Rectangulaire

Taille des prismes triples 4 mm

Cote de montage, largeur 41 mm

Cote de montage, hauteur 60 mm

Cote de montage, épaisseur 8 mm

Surface réfléchissante, hauteur 56 mm

Surface réfléchissante, largeur 37 mm

Matériau du réflecteur Plastique

Matériau du support Plastique

Changeant la polarité Oui

Désignation chimique, matériau du réflecteur Polyester

Structure de surface active Triple

Poids net 16 g

Type de fixation À coller

Fixation traversante

Compatibilité des matériaux ECOLAB

Certifications

Indice de protection IP 67

Classification

Numéro de tarif douanier 90029000

ECLASS 5.1.4 27279203

ECLASS 8.0 27279203

ECLASS 9.0 27273601

ECLASS 10.0 27273601

ECLASS 11.0 27273601

ECLASS 12.0 27273601

ECLASS 13.0 27273601

ECLASS 14.0 27273601

ECLASS 15.0 27273601

ECLASS 16.0 27273601

ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

ETIM 8.0 EC002467

ETIM 9.0 EC002467

ETIM 10.0 EC002467

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

