

## Fiche technique

## Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50138366

A7-V1-BZ3-S



Figure pouvant varier

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Remarques



# Caractéristiques techniques

## Données de base

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Série                 | A7                                                                    |
| Adapté pour           | Éléments de colonne de signalisation de la série A7 - Advanced Series |
| Type de signalisation | Sonore                                                                |

## Données électriques

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Données de puissance</b>           |                |
| Tension d'alimentation U <sub>N</sub> | 24 V, CC, 10 % |
| Consommation, max.                    | 30 mA          |

## Connexion

|           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques | Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP)<br><br>Protection contre la permutaion : la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation). |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Données mécaniques

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Forme               | Cylindrique          |
| Dimensions (Ø x L)  | 70 mm x 50 mm        |
| Matériau du boîtier | Plastique            |
| Poids net           | 92 g                 |
| Type de fixation    | Système à baïonnette |

## Commande et affichage

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Éléments de commande              | Potentiomètre 225° |
| Fonction de l'élément de commande | Réglage du volume  |

## Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
|--------------------------------------|---------------|

## Certifications

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Indice de protection | IP 66     |
| Homologations        | CE<br>CSA |

## Données acoustiques


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Type de tonalité    | Tonalité à impulsion |
| Pression acoustique | 105 dB               |
| Nombre de sons      | 1 pièce(s)           |

## Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371237 |
| ECLASS 8.0               | 27371237 |
| ECLASS 9.0               | 27371237 |
| ECLASS 10.0              | 27371237 |
| ECLASS 11.0              | 27371237 |
| ECLASS 12.0              | 27371237 |
| ECLASS 13.0              | 27371237 |
| ECLASS 14.0              | 27371237 |
| ECLASS 15.0              | 27371237 |
| ECLASS 16.0              | 27371237 |
| ETIM 5.0                 | EC001261 |
| ETIM 6.0                 | EC001261 |
| ETIM 7.0                 | EC001261 |
| ETIM 8.0                 | EC001261 |
| ETIM 9.0                 | EC001261 |
| ETIM 10.0                | EC001261 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Remarques

|  <b>Respecter les directives d'utilisation conforme !</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>⚡ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.</li><li>⚡ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.</li><li>⚡ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.</li></ul> |