

## 技術データシート


## 相互接続ケーブル

製品番号: 50132440

KDS U-M12-4A-M12-4A-V1-100

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |       |
|----------|-------|
| アプリケーション | 化学的条件 |
|----------|-------|

コネクタ

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| コネクタ 1       |                                               |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ                                         |
| ネジ寸          | M12                                           |
| タイプ          | メス                                            |
| 極数           | 4 -極                                          |
| コーディング       | A コード                                         |
| モデル          | 軸方向                                           |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ                                           |
| コネクタ 2       |                                               |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ                                         |
| ネジ寸          | M12                                           |
| タイプ          | オス                                            |
| 極数           | 4 -極                                          |
| コーディング       | A コード                                         |
| モデル          | 軸方向                                           |
| 伝導特性         |                                               |
| 心線数          | 4 個数                                          |
| 心線断面         | 0.34 mm²                                      |
| AWG          | 22                                            |
| シースの色        | 黒色                                            |
| シールド         | いいえ                                           |
| シリコン非含有      | はい                                            |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル                                      |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 4.7 mm                                        |
| ケーブル長        | 10,000 mm                                     |
| シースの素材       | PVC                                           |
| 心線の絶縁        | PP                                            |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ                                           |
| シースの特徴       | フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易                 |
| シースの強度       | UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性 |

機械の仕様

|        |       |
|--------|-------|
| レンチサイズ | 13 mm |
| 正味重量   | 412 g |

操作と表示

認証

|          |         |
|----------|---------|
| 保護等級     | IP 65   |
|          | IP 67   |
| 認可       | c UL US |
| ULファイル番号 | E366145 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

電気的接続

コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 4 -極  |
| コーディング    | A コード |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |


## 電氣的接続

## コネクタ 2

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 4-極   |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |

## 回線図

## 配線パターン



## アクセサリ

## 一般

|                                                                                    | 製品番号     | 名称            | 製品 | 説明                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 工具 | 種類: トルクレンチ<br>レンチサイズ: 13 mm<br>トルク: 0.6 N·m<br>素材: プラスチック, ステンレス<br>周囲温度: -40 ... 120 °C |

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。