

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50106960

TKS 20x40.P

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Obszar zastosowania	Pharma
---------------------	--------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Zależność od kierunku	Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego	2,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego	20 mm
Wysokość wymiaru montażowego	60 mm
Grubość wymiaru montażowego	6 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej	38 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	16 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PES
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Masa netto	5 g
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe przyklejany
Kompatybilność materiałowa	ECOLAB

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

